

**Garant****HiPer-Drill skæreforsatser n7, HU7810, Ø D: 23,7 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	231630 23,7
GTIN	4045197710482
Artikelklasse	21M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Prismatisk slebet skærforsats til præcis positionering og stabil opspænding.  
Rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Til boringer op til nøjagtighed IT9.

**Bemærk:**

Yderligere mål kan leveres på forespørgsel. Skæredata gælder for grundelement  $5 \times D$ .

Udfør kun pilotboringer med samme type skæreindsats.

Spidsvinkel: 135 grader

Til basidelement Ø D: 23 mm

Tilspænding f i aluminium, med korte spåner: 0,44 mm/o

**Teknisk beskrivelse**

Ø D	23,7 mm
Tilspænding f i aluminium, med korte spåner	0,44 mm/o
Til basidelement Ø D	23 mm
Antal skift/skær	1
Type	HU7810

Skæremateriale	HM
Spidsvinkel	135 grader
Antal skær Z	2
Produkttype	Skæreforsats til boring