

Garant**HiPer-Drill skæreforsatser n7, HU7810, Ø D: 22,7 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	231630 22,7
GTIN	4045197710437
Artikelklasse	21M

Beskrivelse**Udførelse:**

Prismatisk slebet skærforsats til præcis positionering og stabil opspænding.
Rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand $\leq 20 \mu\text{m}$. Til boringer op til nøjagtighed IT9.

Bemærk:

Yderligere mål kan leveres på forespørgsel. Skæredata gælder for grundelement $5 \times D$.

Udfør kun pilotboringer med samme type skæreindsats.

Spidsvinkel: 135 grader

Til basiselement Ø D: 22 mm

Tilspænding f i aluminium, med korte spåner: 0,43 mm/o

Teknisk beskrivelse

Ø D	22,7 mm
Til basiselement Ø D	22 mm
Tilspænding f i aluminium, med korte spåner	0,43 mm/o
Antal skift/skær	1
Type	HU7810

Skæremateriale	HM
Spidsvinkel	135 grader
Antal skær Z	2
Produkttype	Skæreforsats til boring