

Garant**HiPer-Drill skæreforsatser n7, HU7810, Ø D: 25,5 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	231630 25,5
GTIN	4045197710550
Artikelklasse	21M

Beskrivelse**Udførelse:**

Prismatisk slebet skærforsats til præcis positionering og stabil opspænding.
Rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand $\leq 20 \mu\text{m}$. Til boringer op til nøjagtighed IT9.

Bemærk:

Yderligere mål kan leveres på forespørgsel. Skæredata gælder for grundelement 5×D.

Udfør kun pilotboringer med samme type skæreindsats.

Spidsvinkel: 135 grader

Til basiselement Ø D: 25 mm

Tilspænding f i aluminium, med korte spåner: 0,46 mm/o

Teknisk beskrivelse

Ø D	25,5 mm
Til basiselement Ø D	25 mm
Tilspænding f i aluminium, med korte spåner	0,46 mm/o
Antal skift/skær	1
Type	HU7810

Skæremateriale	HM
Spidsvinkel	135 grader
Antal skær Z	2
Produkttype	Skæreforsats til boring