



Elektronisk momentnøgletester „TruCheck™“, Maks. moment: 25 N·m



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	654470 25
GTIN	5060207562607
Artikelklasse	66D

Beskrivelse

Udførelse:

- **Kompakt, handy testapparat.**
- **Skruemontering på plane overflader (bord, væg etc.).**
- **Måleenheder: N·m.**

Stort, let aflæseligt LED-display.

Fordel:

- **Meget nem betjening (minimering af fejl).**
- **Også velegnet til brugere, der ikke er "kalibreringsspecialister".**
- **Kun en tast skal aktiveres for at sætte displayet på 0.**

Anvendelse:

Indstilling og kalibrering af momentnøgler med udløsningsmekanisme.

Nøjagtighed:

±1 %

Leveringsomfang:

I stabil kunststofkuffert.

Dirección de apriete: Apriete a la derecha y a la izquierda

Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen

Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche

Meghúzás irány: Jobbos és balos meghúzás

Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario

Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen

Målenøjagtighed, moment: ±1 %

Måleområde: 1 - 25 N·m

Displayenhed, bredde: 175 mm

Displayenhed, højde: 64 mm
Displayenhed, dybde: 72 mm
Vægt: 2,6 kg
4-kantadapter: 1/4 tommer

Teknisk beskrivelse

Maks. moment	25 N·m
Displayenhed, højde	64 mm
Vægt	2,6 kg
Sekskantholder	1/4 tommer
4-kantadapter	1/4 tommer
4-kantadapter	3/8 tommer
Displayenhed, dybde	72 mm
Måleområde	1 - 25 N·m
Displayenhed, bredde	175 mm
Målenøjagtighed, moment	±1 %
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Kalibrering	O4

Services

Kalibrering Momenttestapparat / -føler Maks. moment 400/2 Nm	018860 400/2
Mærkning laserindgraveret Type	018940