

Garant**HiPer-Drill skæreforsatser m7, HB7530, Ø D: 9,2 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	231640 9,2
GTIN	4045197709516
Artikelklasse	21M

Beskrivelse**Udførelse:**

Prismatisk slebet skærforsats til præcis positionering og stabil opspænding.
Rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand $\leq 20 \mu\text{m}$. Til boringer op til nøjagtighed IT9.

Bemærk:

Yderligere mål kan leveres på forespørgsel. Skæredata gælder for grundelement $5 \times D$.

Udfør kun pilotboringer med samme type skæreindsats.

Spidsvinkel: 135 grader

Til basielement Ø D: 9 mm

Tilspænding f i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,17 mm/o

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,17 mm/o
Til basielement Ø D	9 mm
Ø D	9,2 mm
Antal skift/skær	1

Type	HB7530
Skæremateriale	HM
Spidsvinkel	135 grader
Antal skær Z	2
Produkttype	Skæreforsats til boring