

**Dobb.-ledtopnøgle, Nøglestørrelse: 10X11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	621405 10X11
GTIN	4045197717320
Artikelklasse	62C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænkmedet; nøglestørrelser med præcise tolerancer; 12-kant. En indbygget trykfjeder holder hovederne i den pågældende position.

Bevægelige hoveder (kan indstilles med op til 200°).

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet, rundfinish

Nøglelængde L: 202 mm

Hoved-Ø D<sub>1</sub>: 14,1 mm

Hoved-Ø D<sub>2</sub>: 16,7 mm

**Teknisk beskrivelse**

Nøglestørrelse <sub>2</sub>	11 mm
Nøglelængde L	202 mm
Hoved-Ø D <sub>1</sub>	14,1 mm
Nøglestørrelse <sub>1</sub>	10 mm
Hoved-Ø D <sub>2</sub>	16,7 mm
Drivprofil	Tolvkant-topnøgle
Produkttype	Topnøgle

