

Garant**XNEU 05T6 ANEN-W Bredsletplatte, HB7730, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213440 UNI
GTIN	4045197716460
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Bredslet-vendeplatte med 1 skær.

Anbefaling:

Vælg plattetolerance E i kombination med bredsletplatter for at opnå den optimale overfladekvalitet.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Planfasens længde 7,6 mm.

Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$: 3 mm

Type: UNI

Teknisk beskrivelse

Type	UNI
Type	HB7730
Skæremateriale	HM
Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$	3 mm
Produkttype	Vendskærsplatte til fræsning

