

**Dobb.-ledtopnøgle, Nøglestørrelse: 14X15 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	621405 14X15
GTIN	4045197717344
Artikelklasse	62C

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænkmedet; nøglestørrelser med præcise tolerancer; 12-kant. En indbygget trykfjeder holder hovederne i den pågældende position.

Bevægelige hoveder (kan indstilles med op til 200°).

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet, rundfinish

Nøglelængde L: 240 mm

Hoved-Ø D₁: 21,6 mm

Hoved-Ø D₂: 21,6 mm

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse ₁	14 mm
Hoved-Ø D ₂	21,6 mm
Hoved-Ø D ₁	21,6 mm
Nøglestørrelse ₂	15 mm
Nøglelængde L	240 mm
Drivprofil	Tolvkant-topnøgle
Produkttype	Topnøgle

