

**Dobb.-ledtopnøgle, Nøglestørrelse: 17X19 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	621405 17X19
GTIN	4045197717368
Artikelklasse	62C

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænkmedet; nøglestørrelser med præcise tolerancer; 12-kant. En indbygget trykfjeder holder hovederne i den pågældende position.

Bevægelige hoveder (kan indstilles med op til 200°).

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet, rundfinish

Nøglelængde L: 275 mm

Hoved-Ø D₁: 23,7 mm

Hoved-Ø D₂: 25,8 mm

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse ₁	17 mm
Nøglestørrelse ₂	19 mm
Hoved-Ø D ₂	25,8 mm
Nøglelængde L	275 mm
Hoved-Ø D ₁	23,7 mm
Drivprofil	Tolvkant-topnøgle
Produkttype	Topnøgle

