

Garant**Eco-stikholder med IK, Skaft-Ø d1: 30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319132 30
GTIN	4045197716781
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Med speciel, indstillelig kuglesprøjtedyse til optimal køling af skæret – uafhængigt af indstiksybden.
- Temperatur på hovedskæret og på sideskæret reduceres væsentligt og muliggør en tydelig forøgelse af skærehastigheden.
- Stiv stikholder til stikklinger.
- Klemning af klingen via klemmeplade.

Anvendelse:

Til anvendelse af stikklinger fra forskellige producenter.

Bemærk:

Lukkeskrue til kuglesprøjtedyse medfølger. Ved anvendelse af konventionelle stikklinger lukkes kølemiddeloverførslen i siden med sværdet! Passende spændejern nr. 279840 2 og passende skruer nr. 279815 14. Se reservedelsliste.

Teknisk beskrivelse

L ₂	70 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 30
Skaft-Ø d ₁	30 mm

Passer til sværdhøjde	32 mm
L ₁	47 mm
Højde, H ₁	57,4 mm
Højde, H ₂	37 mm
Produkttype	VDI-stikholder