

SWISS TOOLS

Borestangsskafter, PSC, Skaft-Ø / Ø D – A-mål: 63/25-100mm**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | 320407 63/25-100 |
| GTIN | 2050001773135 |
| Artikelklasse | 36D |

Beskrivelse**Udførelse:**

- Til effektiv drejebearbejdning.
- Til venstre- og højredrejende bearbejdning.

Anvendelse:

Til fastgørelse af vinkelskærehoveder.

Bemærk:

Passende skiftehoveder, se nr. 264826 – 264827.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Udragende længde, A-mål | 100 mm |
| Skaft-Ø | 63 mm |
| Ø D | 25 mm |
| Adapter | PSC |
| Holder-standard | ISO 26623-1 |
| Indvendig køling | ja |
| Produkttype | Borestangsbasisenhed |