

**Grundelement MK-skaft, uden indvendig køling, 1,5×D, Type: 18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	232257 18
GTIN	4045197717863
Artikelklasse	22G

Beskrivelse**Udførelse:****Ligenotet.****Bemærk:**

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Indvendig køling: nej

Antal skær Z: 2

Ø-område D_c: 18 - 24 mm

Nyttelængde L₁: 36 mm

Morsekonus MK, størrelse: 3

Spændeskruer: 232990 TX9

Teknisk beskrivelse

Ø-område D _c	18 - 24 mm
Spændeskruer	232990 TX9
Nyttelængde L ₁	36 mm
Morsekonus MK, størrelse	3
Antal skær Z	2
Udførelse	1,5×D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	nej
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

Torx® skruesæt 10 dele Drev TX9

232990 TX9

PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX9

674248 TX9

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm

211750 2,2