

**Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling, 12×D, Type: 25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	232256 25
GTIN	4045197717818
Artikelklasse	22G

Beskrivelse**Udførelse:**

Til boringer op til nøjagtighed IT10.

Med indvendig køling.

Bemærk:

Reducér tilspændingsværdier f med 10% og v_c -værdier med 30%.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z : 2

Ø-område D_c : 25 - 35 mm

Nyttelængde L_1 : 300 mm

Skaft-Ø D_s : 32 mm

Skaftlængde L_s : 60 mm

Spændeskruer: 232990 TX15

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L_1	300 mm
Ø-område D_c	25 - 35 mm
Spændeskruer	232990 TX15
Skaft-Ø D_s	32 mm
Skaftlængde L_s	60 mm
Antal skær Z	2
Udførelse	12×D
Skaft	ISO 9766

Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Torx® skruesæt 10 dele Drev TX15	232990 TX15
8 mm-klinge, med magnet med 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600