

SWISS TOOLS

Borestangsskafter, HSK-T, Skaft-Ø / Ø D – A-mål: 63/32-160mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320102 63/32-160
GTIN	2050001772923
Artikelklasse	36D

Beskrivelse**Udførelse:**

- Til effektiv drejebearbejdning.
- Til venstre- og højredrejende bearbejdning.

Anvendelse:

Til fastgørelse af vinkelskærehoveder.

Bemærk:

Passende skiftehoveder, se nr. 264826 – 264827.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	160 mm
Skaft-Ø	63 mm
Ø D	32 mm
Adapter	HSK-T
Holder-standard	ISO 12164-3
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestangsbasisenhed