

SWISS TOOLS

**Borestangsskafter, HSK-T, Skaft-Ø / Ø D – A-mål: 63/40-140mm****Bestillingsdata**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | 320102 63/40-140 |
| GTIN                | 2050001772930    |
| Artikelklasse       | 36D              |

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Til effektiv drejebearbejdning.
- Til venstre- og højredrejende bearbejdning.

**Anvendelse:**

Til fastgørelse af vinkelskærehoveder.

**Bemærk:**

Passende skiftehoveder, se nr. 264826 – 264827.

**Teknisk beskrivelse**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Udragende længde, A-mål | 140 mm               |
| Skaft-Ø                 | 63 mm                |
| Ø D                     | 40 mm                |
| Adapter                 | HSK-T                |
| Holder-standard         | ISO 12164-3          |
| Indvendig køling        | ja                   |
| Produkttype             | Borestangsbasisenhed |