

**Holder til vendeplattebor Form E1, VDI 25, Boring d2 (H6): 25 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319180 25
GTIN	4045197717573
Artikelklasse	32V

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Til boring med vendeplattebor med kølemiddeltilførsel.

**Norm:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Form: E

Farvekode VDI-skaft: VDI 25

Udv. Ø d<sub>3</sub>: 45 mm

l<sub>1</sub> -0,2: 75 mm

l<sub>2</sub>: 59 mm

**Teknisk beskrivelse**

Boring d <sub>2</sub> (H6)	25 mm
l <sub>1</sub> -0,2	75 mm
l <sub>2</sub>	59 mm
Udv. Ø d <sub>3</sub>	45 mm
Form	E
VDI-størrelse	VDI 25
d <sub>6</sub>	58 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 25

Produkttype

VDI-værktøjsholder