



Garderobeskab med sokkel og DOM stiftcylinderlås, Antal afdelinger: 4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

949601 4

GTIN

Artikelklasse

92S

Beskrivelse

Udførelse:

Rumbredde 300 mm med fastsvejst hattehylde. Bøjlestang har 3 bevægelige kroge. Dør med Karo-ventilationshuller og stanset etiketramme. Der kan vælges imellem sokkel og kunststoffødder.

Med stiftcylinderlås i høj kvalitet.

Ventilationskoncept: Luftindgangen bagest i skabets bund giver en god ventilation og tørring i rummet. Lufttilførslen ved specials skabe sker via åbninger oven over den tilbagetrukne sokkel.

Norm:**DIN 4547****Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**. Ingen speciallakeringer mulig.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Navneskilt

nej

Hylde, dybde	465 mm
Antal bøjlestænger	1
Skråt tag	nej
Pr. afdeling, nyttedybde	465 mm
Antal hylder, faste	1
Pr. afdeling, nyttebredde	220 mm
Dybde	500 mm
Antal afdelinger	4
Norm	DIN 4547
Pr. hattehylde, nyttehøjde	345 mm
Skabsfronter	Massiv metallåge
Lås, udførelse	Cylinderlås
Højde	1800 mm
Speciallakering mulig	nej
Vægt	77 kg
Undersektion, udførelse	Sokler
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde	1270 mm
Bredde	1190 mm
Ventilationsåbninger, dør	ja
Hylde, bredde	220 mm
Materialetykkelse	0,8 mm
Døråbningsvinkel	110 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkttype	Garderobeskab

Tilbehør

Skokasse i kunststof Type 1

949761 1

Ekstra skohylde Afdelingsbredde 300 mm	949760 300
Bøjle Stk. 10	949775 10
Bøjle Stk. 1	949775 1