



Garderobeskab med skråt tag, kunststoffødder og lukning med sikkerhedsvrider, Antal afdelinger: 3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

949623 3

GTIN

Artikelklasse

92S

Beskrivelse

Udførelse:

Kabinettet har skråt tag, som forhindrer, at genstande kan blive liggende oven på det. Rumbredde 300 mm med fastsvejst hattehylde. Bøjlestang har 3 bevægelige kroge. Dør med Karo-ventilationshuller og stanset etiketramme. Der kan vælges imellem sokkel og kunststoffødder.

Med drejelåsrigel, aflåselig med hængelås op til str. 40 (medfølger ikke).

Norm:**DIN 4547****Lakering:**

Kabinet lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016 **pulverlakerede**. Speciallakering ikke mulig.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Speciallakering mulig

nej

Antal bøjlestænger

1

Højde, bag	2000 mm
Bredde	900 mm
Højde, for	1800 mm
Antal hylder, faste	1
Ventilationsåbninger, dør	ja
Undersektion, udførelse	Kunststoffødder
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde	1260 mm
Til hængelås	ja
Dybde	500 mm
Lås, udførelse	Lukning med sikkerhedsvrider
Skabsfronter	Massiv metallåge
Hylde, dybde	465 mm
Passer til integralhjeml	ja
Pr. hattehylde, skråt tag med nyttehøjde	360 - 530 mm
Norm	DIN 4547
Skråt tag	ja
Pr. afdeling, nyttebredde	220 mm
Til hængelås med bøjle-Ø op til	6 mm
Hylde, bredde	220 mm
Antal afdelinger	3
Vægt	70 kg
Pr. afdeling, nyttedybde	465 mm
Materialetykkelse	0,8 mm
Døråbningsvinkel	110 grader
Farveudvalg	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkttype	Garderobeskab

Tilbehør

Præcisionscylinderlås med høj bøjleforskellige låseprofiler Kabinet-Ø 40 mm	085875 40
Bøjle Stk. 10	949775 10
Bøjle Stk. 1	949775 1