



Garderobeskab med bæk og DOM stiftcylinderlås, Antal afdelinger: 3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

949624 3

GTIN

Artikelklasse

92S

Beskrivelse

Udførelse:

Rumbredde 300 mm med fastsvejset hattehylde. Bøjlestang med 3 skydeknager. Dør med firkantede ventilationshuller og udstanset etiketramme. Siddetremmer som standard af bøg, i profil ca. 60x35 mm, høvlet på alle sider, afrundet øverst, lakeret med klar lak.

Med stiftcylinderlås i høj kvalitet.

Norm:**DIN 4547****Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**. Ingen speciallakering mulig.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Hylde, bredde

220 mm

Højde

2090 mm

Pr. tøjafdeling, nyttehøjde

1260 mm

Hylde, dybde	465 mm
Bænk, dybde	315 mm
Pr. hattehylde, nyttehøjde	345 mm
Bredde	900 mm
Pr. afdeling, nyttebredde	230 mm
Bænk, højde	420 mm
Antal afdelinger	3
Pr. afdeling, nyttedybde	465 mm
Vægt	63 kg
Dybde	500 mm
Materialetykkelse	0,8 mm
Døråbningsvinkel	110 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkttype	Garderobeskab

Tilbehør

Skokasse i kunststof Type 1	949761 1
Ekstra skohylde Afdelingsbredde 300 mm	949760 300
Bøjle Stk. 10	949775 10
Spejl Type 1	949770 1
Bøjle Stk. 1	949775 1