

Garant

Konusforsænkørsæt nr. 150150 med kassette 90°, ubelagt, Antal forsænkere: 17

**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 150310 17 |
| GTIN | 4062406081355 |
| Artikelklasse | 11M |

Beskrivelse**Udførelse:**

Konusforsænkørsæt **i kassette.**

Praktisk til montering og på værkstedet.

Præcisionskonusforsænker, fremstillet med mere snævre produktionstolerancer end iht. DIN335-C.

Anvendelse:

Præcisionskonusforsænker til vibrationsfrifremstilling af konusforsænkninger.

Indhold:

1 forsænker af hver: str. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------|-----------|
| Antal skær Z | 3 |
| Antal forsænkere | 17 |
| Belægning | ubelagt |
| Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader |

| | |
|----------------|-------------------------|
| Skæremateriale | HSS |
| Norm | DIN 335 C |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Trin- og konusforsænker |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminiumskunststoffer | egnet | 70 m/min | N |
| Aluminium (med korte spåner) | egnet | 33 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | 28 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | 27 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | betinget egnet | 27 m/min | P |
| våd, maksimal | egnet | | |
| tør | betinget egnet | | |

Tilbehør

| | |
|---|-------------|
| Præcisionskonusforsænker90° Udvendig Ø Dc 11,5 mm | 150150 11,5 |
| Præcisionskonusforsænker90° Udvendig Ø Dc 8 mm | 150150 8 |
| Præcisionskonusforsænker90° Udvendig Ø Dc 20,5 mm | 150150 20,5 |
| Præcisionskonusforsænker90° Udvendig Ø Dc 10 mm | 150150 10 |
| Præcisionskonusforsænker90° Udvendig Ø Dc 4,3 mm | 150150 4,3 |
| Præcisionskonusforsænker90° Udvendig Ø Dc 25 mm | 150150 25 |
| Præcisionskonusforsænker90° Udvendig Ø Dc 16,5 mm | 150150 16,5 |
| Præcisionskonusforsænker90° Udvendig Ø Dc 7 mm | 150150 7 |
| Præcisionskonusforsænker90° Udvendig Ø Dc 15 mm | 150150 15 |
| Præcisionskonusforsænker90° Udvendig Ø Dc 5 mm | 150150 5 |

| | |
|--|-------------|
| Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 23 mm | 150150 23 |
| Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 19 mm | 150150 19 |
| Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 6 mm | 150150 6 |
| Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 10,4 mm | 150150 10,4 |
| Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 12,4 mm | 150150 12,4 |
| Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 6,3 mm | 150150 6,3 |
| Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 8,3 mm | 150150 8,3 |