

**Kardanled, 1/4 tomme, Type: 1/4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	633500 1/4
GTIN	4018754012237
Artikelklasse	63A

Beskrivelse**Udførelse:**

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal udvendig firkant i henhold til DIN 3120 A 6,3 med affjedrende kugle, indvendig firkant i henhold til DIN 3120.

Driv- og forbindelsesdelen kan samles "blindt" i kraft af forsænket indvendig firkant, hvælvet udvendig firkant samt fire klikriller.

Norm:

DIN 3123-C 6,3

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Passer til :

Håndbetjente indsats.

Drivfirkant: 1/4 tommer

Hel længde: 37 mm

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/4 tommer
Hel længde	37 mm
med QuickRelease	nej
Produkttype	Forbindelsesdel

Tilbehør

Topnøglesortiment 1/4"-firkant 13 dele, med tommemål	630561
Topnøglesortiment til Torx®-skruer, 1/4 tomme firkant 21 dele	630761
Topnøglesortiment 1/4"-firkant 22 dele Type 6	630266 6
Topnøglesortiment 1/4; 1/2 tomme firkant 38 dele Type 6	630016 6
Topnøglesortiment 1/4; 1/2 tomme firkant 63 dele	630021
Topnøglesortiment 1/4; 3/8 tomme firkant 48 dele	630006
Topnøglesortiment 1/4"-firkant 13 dele Type 6	630066 6
Topnøglesortiment 1/4"-firkant 19 dele Type 6	630166 6
Topnøglesortiment 1/4"-firkant 33 dele, metrisk/tommer	630661
Topnøglesortiment 1/4-firkant 36 dele Type 6	630861 6