



Kardanled, 1/2 tomme, Type: 1/2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	641600 1/2
GTIN	4018754013012
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid. Driv- og forbindelsesdelen kan samles "blindt" i kraft af forsænket indvendig firkant, hvælvet udvendig firkant samt fire klikriller.

Norm:

DIN 3123-C 12,5

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel; Innenvierkante nach **DIN 3120-C 12,5** mit Rillen.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

Passer til :

Håndbetjente indsatser.

Drivfirkant: 1/2 tommer

Hel længde: 71 mm

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/2 tommer
Hel længde	71 mm
med QuickRelease	nej
Produkttype	Forbindelsesdel

Tilbehør

Topnøglesortiment 1/2"-firkant 31 dele Type 6	638016 6
Topnøglesortiment 1/4; 1/2 tomme firkant 63 dele	630021
Topnøglesortiment metrisk/tommer, 1/2 tomme firkant 45 dele	638810
Topnøglesortiment med gaffel-/ringnøgle, 1/2 tomme firkant 47 dele	638561
Topnøglesortiment 1/2"-firkant 31 dele Type 12	638016 12
Topnøglesortiment 1/4; 1/2 tomme firkant 38 dele Type 6	630016 6
Topnøglesortiment 1/2"-firkant 32 dele Type 6	639066 6
Topnøglesortiment 1/2"-firkant 22 dele Type 6	637816 6
Topnøglesortiment 1/2"-firkant 39 dele	639261
Topnøglesortiment 1/2"-firkant 21 dele Type 6	638166 6
Topnøglesortiment 1/2"-firkant 28 dele Type 6	637916 6
Sortiment med bits til Torx®, 1/2 tomme firkant 21 dele	639701
Topnøglesortiment 1/2"-firkant 22 dele Type 12	637816 12
Topnøglesortiment tommemål, 1/2 tomme firkant 23 dele	638711