

Garant**POMX 10T5ZEER M, HB9525, Type: ST900****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213169 ST900
GTIN	4045197714183
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabil platteudførelse (tykkelse = 5,9 mm).
Positiv high performance-tilspændingsgeometri.
Planskærlængde: 2 mm af hensyn til høj overfladekvalitet.
Yderst rentabel takket være 5 skær.

Bemærk:

Vedledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \text{ maks.}} = 2,2 \text{ mm}$.
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$: 4,8 mm
Tilspænding f_z pr. tand: 1,1 mm

Teknisk beskrivelse

Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	4,8 mm
Type	ST900
Tilspænding f_z pr. tand	1,1 mm
Antal skift/skær	5
ISO-kode, vendeskærsplatte	POMX 10T5ZEER M

Type	HB9525
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	420 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	400 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	380 m/min	P
tør	egnet		
Luft	egnet		