

**Garant****HiPer-Drill skæreforsatser m7, HB7725, Ø D: 27,5 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	231660 27,5
GTIN	4045197714626
Artikelklasse	21M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Prismatisk slebet skærforsats til præcis positionering og stabil opspænding.  
Rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Til boringer op til nøjagtighed IT9.

**Bemærk:**

Yderligere mål kan leveres på forespørgsel. Skæredata gælder for grundelement  $5 \times D$ .

Udfør kun pilotboringer med samme type skæreindsats.

Spidsvinkel: 135 grader

Til basielement Ø D: 27 mm

Tilspænding f i GG(G): 0,42 mm/o

**Teknisk beskrivelse**

Til basielement Ø D	27 mm
Ø D	27,5 mm
Tilspænding f i GG(G)	0,42 mm/o
Antal skift/skær	1
Type	HB7725

Skæremateriale	HM
Spidsvinkel	135 grader
Antal skær Z	2
Produkttype	Skæreforsats til boring