

Garant**HiPer-Drill skæreforsatser m7, HB7725, Ø D: 9,5 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	231660 9,5
GTIN	4045197714251
Artikelklasse	21M

Beskrivelse**Udførelse:**

Prismatisk slebet skærforsats til præcis positionering og stabil opspænding.

Rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand $\leq 20 \mu\text{m}$. Til boringer op til nøjagtighed IT9.

Bemærk:

Yderligere mål kan leveres på forespørgsel. Skæredata gælder for grundelement $5 \times D$.

Udfør kun pilotboringer med samme type skæreindsats.

Spidsvinkel: 135 grader

Til basidelement Ø D: 9,5 mm

Tilspænding f i GG(G): 0,21 mm/o

Teknisk beskrivelse

Ø D	9,5 mm
Tilspænding f i GG(G)	0,21 mm/o
Til basidelement Ø D	9,5 mm
Antal skift/skær	1
Type	HB7725

Skæremateriale	HM
Spidsvinkel	135 grader
Antal skær Z	2
Produkttype	Skæreforsats til boring