

Garant**HiPer-Drill skæreforsatser m7, HB7725, Ø D: 28,5 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	231660 28,5
GTIN	4045197714701
Artikelklasse	21M

Beskrivelse**Udførelse:**

Prismatisk slebet skærforsats til præcis positionering og stabil opspænding.
Rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand $\leq 20 \mu\text{m}$. Til boringer op til nøjagtighed IT9.

Bemærk:

Yderligere mål kan leveres på forespørgsel. Skæredata gælder for grundelement $5 \times D$.

Udfør kun pilotboringer med samme type skæreindsats.

Spidsvinkel: 135 grader

Til basiselement Ø D: 28 mm

Tilspænding f i GG(G): 0,43 mm/o

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f i GG(G)	0,43 mm/o
Ø D	28,5 mm
Til basiselement Ø D	28 mm
Antal skift/skær	1
Type	HB7725

Skæremateriale	HM
Spidsvinkel	135 grader
Antal skær Z	2
Produkttype	Skæreforsats til boring