

**Garant****HiPer-Drill skæreforsatser m7, HB7725, Ø D: 29,5 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	231660 29,5
GTIN	4045197714725
Artikelklasse	21M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Prismatisk slebet skærforsats til præcis positionering og stabil opspænding.

Rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Til boringer op til nøjagtighed IT9.

**Bemærk:**

Yderligere mål kan leveres på forespørgsel. Skæredata gælder for grundelement 5xD.

Udfør kun pilotboringer med samme type skæreindsats.

Spidsvinkel: 135 grader

Til basielement Ø D: 29 mm

Tilspænding f i GG(G): 0,44 mm/o

**Teknisk beskrivelse**

Til basielement Ø D	29 mm
Ø D	29,5 mm
Tilspænding f i GG(G)	0,44 mm/o
Antal skift/skær	1
Type	HB7725

Skæremateriale	HM
Spidsvinkel	135 grader
Antal skær Z	2
Produkttype	Skæreforsats til boring