

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 32/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250035 32/12
GTIN	4062406082970
Artikelklasse	21U

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{min}	38 mm
Samlet længde L	288 mm
Underlægsplade	259033 2
Indstillingsvinkel κ	95 grader
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Midterforskydning L_3	22 mm
Spændehøjde L_2	31 mm
Plattestørrelse	12 mm
Skrue til underlagsplatte	259027 2
ISO-kode holder	A32X DCLNR/L12
Klo, skrue , O-ring	259036 1
Skaft-Ø D_s	35 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang