

Garant GRIDLINE

**Vario-filebænk med kabinet 24G, højde 850 mm Bambusplade, 20×20G,
Pladelængde: 1000/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922621 1000/3
GTIN	4062406082000
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 100

Leveringsomfang:

2 × fodstykke, 1 × par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nyttebredde i G	20
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Skuffekabinet, bredde	600 mm
Vægt	105 kg
Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffekabinet, nyttehøjde	225 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Antal skuffer	3
Serie	vario
Arbejdsplade, længde	1000 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	400 kg
Skuffekabinet, højde	300 mm
Højde	850 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænk

Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 50 mm	927800 50
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927800 100
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Støtteben Højde 800 mm	927000 800
Knudeblik Type 1	927122 1
Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi krydslimet bambus Pladelængde 1000 mm	926001 1000
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 300/3	927600 300/3