

Garant GRIDLINE

**Vario-filebænk med kabinet 24G, højde 850 mm Bambusplade, 20×20G,
Pladelængde: 1500/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922661 1500/4
GTIN	4062406084592
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 75, 125

Leveringsomfang:

2 × fodstykke, 1 × par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Skuffekabinet, nyttehøjde	325 mm
Vægt	130 kg

Skuffekabinet, højde	400 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Skuffekabinet, bredde	600 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Skuffer, nyttebredde i G	20
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	400 kg
Antal skuffer	4
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Højde	850 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Serie	vario
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænk

Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 125 mm	927800 125
Skuffe Skuffefronthøjde 50 mm	927800 50
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Støtteben Højde 800 mm	927000 800
Knudeblik Type 1	927122 1
Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi krydslimet bambus Pladelængde 1500 mm	926001 1500
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 400/4	927600 400/4