

Garant GRIDLINE

Vario-filebænk med kabinet 24G, højde 850 mm Eluplan-plade, mørk, 20×20G, Pladelængde: 1500/5mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922707 1500/5
GTIN	4062406084837
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 75, 100, 125

Leveringsomfang:

2 × fodstykker, 1 × par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Skuffekabinet, bredde	600 mm
-----------------------	--------

Arbejdsplade, dybde	750 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Højde	850 mm
Serie	vario
Antal skuffer	5
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Vægt	141 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	400 kg
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Skuffekabinet, højde	500 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffer, nyttebredde i G	20
Skuffekabinet, nyttehøjde	425 mm
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænk

Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Skuffe Skuffefronthøjde 50 mm	927800 50
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927800 100
Skuffe Skuffefronthøjde 125 mm	927800 125
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Knudeblik Type 1	927122 1
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 500/5	927600 500/5
Støtteben Højde 800 mm	927000 800
Arbejdsplademed mørkegrå kunststofbelægning (Eluplan) Pladelængde 1500 mm	926241 1500