

Garant GRIDLINE

Vario-filebænk med kabinet 24G, højde 850 mm Bøge-multiplex-plade, 20×20G, Pladelængde: 2000/7mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922764 2000/7
GTIN	4062406085018
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Leveringsomfang:

1 × fodstykke, 1 × par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpuset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Antal skuffer	7
Skuffekabinet, nyttehøjde	700 mm

Skuffer, nytte dybde	500 mm
Skuffer, nytte dybde i G	20
Skuffer, nytte bredde	500 mm
Skuffekabinet, højde	800 mm
Højde	850 mm
Vægt	174 kg
Skuffer, nytte flade i G	20×20
Arbejdsplade, længde	2000 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	800 kg
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Serie	vario
Skuffer, nytte bredde i G	20
Skuffekabinet, bredde	600 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænk

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927800 100
Skuffe Skuffefronthøjde 200 mm	927800 200
Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi bøge-multiplex Pladelængde 2000 mm	926081 2000
Støtteben Højde 800 mm	927000 800
Knudeblik Type 1	927122 1
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 800/7	927600 800/7