

Garant**Afstikningsklinge Heavy Duty, neutral, Klingehøjde h₅ / stikbredde w:
45/6,0mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 273558 45/6,0 |
| GTIN | 4062406084387 |
| Artikelklasse | 21U |

Beskrivelse**Udførelse:**

Fra klingehøjde 100 mm med fire platteholdere.

Passer til:

Holder nr. 273984 – 274000 eller nr. 319132; 319133 (VDI-holder).

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|------------|
| Til maks. emne-Ø | 180 mm |
| Klingehøjde h ₅ | 45 mm |
| Stikbredde W | 6 mm |
| Samlet længde L | 225 mm |
| Indsatstype | neutral |
| Indvendig køling | nej |
| Systemnøgle | ja |
| aksial stikning mulig | nej |
| Produkttype | Stikklinge |

