

**Garant****Afstikningsklinge Heavy Duty, neutral, Klingehøjde h5 / stikbredde w:  
60/3,1mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273558 60/3,1
GTIN	4062406084394
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fra klingehøjde 100 mm med fire platteholdere.

**Passer til:**

Holder nr. 273984 – 274000 eller nr. 319132; 319133 (VDI-holder).

**Advarsel:**

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

**Teknisk beskrivelse**

Klingehøjde h <sub>5</sub>	60 mm
Til maks. emne-Ø	180 mm
Stikbredde W	3,1 mm
Samlet længde L	230 mm
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
Systemnøgle	ja
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Stikklinge

