

Garant**Afstikningsklinge Heavy Duty, neutral, Klingehøjde h₅ / stikbredde w:
100/5,1 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273558 100/5,1
GTIN	4062406085247
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Fra klingehøjde 100 mm med fire platteholdere.

Passer til:

Holder nr. 273984 – 274000 eller nr. 319132; 319133 (VDI-holder).

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Teknisk beskrivelse

Til maks. emne-Ø	300 mm
Klingehøjde h ₅	100 mm
Stikbredde W	5,1 mm
Samlet længde L	500 mm
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
Systemnøgle	ja
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Stikklinge

