

**Slibebånd, keramiske korn XK870T, 6×520 mm, Korn: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	558398 40
GTIN	4018875121849
Artikelklasse	56V

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Slibebånd XK870** med selvslibende **keramiske korn (CER)** til utrolig høj slibeeffekt og lang standtid. Det slibeaktive ekstra lag (**TOP Size**) giver en afkølet slibning og forhøjer spåntagningsydelsen.

T-lærred (robust, fleksibelt) til brug på **håndførte maskiner**.

**Anvendelse:**

Til bearbejdning af alle ståltyper, især egnet til svært bearbejdelige materialer som **rustfrit stål, nikkellegeringer, krom, titan, aluminium**.

**Bemærk:**

Yderligere kornstørrelser, kvaliteter og mål fås på forespørgsel i overensstemmelse med producentens minimummængder. Uden bestillingsangivelser sker levering med standardbåndforbindelse. Slibebånd til satineringsmaskiner finder du under nr. 568526ff.  
Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1 %

**Teknisk beskrivelse**

Korn	40
Slibemiddel	Keramikkorn

Slibemiddelforkortelse	Keramik
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Slibebånd, bredde	6 mm
Slibebånd, længde	520 mm
Produktnavnsegenskab	6×520 mm
Produkttype	Slibebånd