



Variabel skruetvinge med specialtrykhætte og 2 tersskrueer, Spændvidde: 2000mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	861750 2000
GTIN	4008158036380
Artikelklasse	83K

Beskrivelse

Udførelse:

Variabel skruetvinge – ny fleksibilitet ved store spændvidder op til 2 m! Skinne af dybtrykket profilstål, forzinket. Endesikring i begge sider, der kan løsnes uden brug af værktøj. Glidebøjle i sejhærdet stål, sænksmedet. Slidstærk stålspindel med let gang og trapezgevind samt bevægelig (op til 35°) specialtrykhætte. Sejhærdet og bruneret spindel med forskydeligt T-greb.

Anvendelse:

Mange forskellige anvendelsesmuligheder inden for træ- og metalbearbejdning takket være modulprincippet. Glidebøjler kan udskiftes med andre eller suppleres med flere. Kan skifte fra opspænding til spredning uden brug af værktøj. Tvinge kan også skubbes gennem en åbning i emnet. Placeringen midt på emnet forhindrer væltning. Den bevægelige specialtrykhætte gør det muligt at spænde skrå emner op til 35°. **Maks. spændetryk op til ca. 6500 N.**

Bemærk:

Reserveglidebøjle, se reservedelsliste nr. 861756 (tersskrue), 861757 (trægreb) eller 861758 (greb).

Teknisk beskrivelse

Vægt	7,15 kg
Udladning	120 mm
Spændvidde	2000 mm
Tværsnit, glideskinne	27×13 mm
Produkttype	Skruetvinge

Tilbehør

Glidebøjle med tersskrue	861756
Glidebøjle med trægreb	861757
Glidebøjle med greb	861758