

Garant GRIDLINE

Filebænk med hjulenhed, højde 950 mm med Eluplan-plade, mørk, 20×20G, Pladelængde: 1500mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	923637 1500
GTIN	4062406086077
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion med støttebjælke af 4-kantet rør, **skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Separat oplåsning af skufferne med én hånd** sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Hjulenhed med 2 drejehjul og 2 faste hjul Ø100 mm med massiv gummibelægning. Filebænken kan hæves/sænkes jævnt. Det betyder, at den står med komplet stabilitet på anvendelsesstedet og let kan flyttes igen. Hjulenheden kan belastes op til **400 kg** (filebænk inkl. indhold). Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås.

Bestykning:

Skuffefronthøjde (højre) mm: 100, 125, 150, 250

Skuffefronthøjde (højre): 1

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **køreenhed altid antracit RAL 7016**(kan ikke konfigureres), **pulverlakeret. Skuffekorpuset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivelse

Antal skuffer	4
Vægt	159,1 kg
Materiale, bordplade	Bøge-multiplex

Skuffer, nytteflade i G	20×20
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Skydehåndtag	nej
kan sænkes	ja
Materiale, hjul	Massivt gummi
Understelsdybde	700 mm
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Antal drejehjul uden bremse	2
Understelsbredde	1300 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	525 mm
Stødfanger	nej
Skuffer, nyttedybde i G	20
Overflade, bordplade	lakeret med klar lak
Maks. bæreevne, hjulenhed	400 kg
Antal hylder, højdeindstillelige	1
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Skuffer, nyttebredde i G	20
ComfortClose	nej
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Højde	950 mm
Hjul-Ø, fast hjul	100 mm
Hjul-Ø, drejehjul	100 mm
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Nominel spænding	250 V
Stiktype indgang	F
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm

Filebænk, højde	950 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	400 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sikkerhedscertifikat	GS TÜV Süd
Produktnavnsegenskab	20x20G
Produkttype	mobil filebænk

Tilbehør

Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 125 mm	927805 125
Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 250 mm	927805 250
Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 150 mm	927805 150
Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 100 mm	927805 100
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21