

Garant GRIDLINE

**Filebænk, låge i venstre side, åben i midten, 4 skuffer i højre side, Eluplanplade, mørk, 20×20G, Pladelængde: 2000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	921167 2000
GTIN	4062406086374
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion med overligger af 4-kantrør. Skuffekabinet, der kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffe med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Fødder med gulvskånende kunststofglidere.

Mellemdel med tilbagetrukket åbent kabinet, så man sidder ergonomisk. Kabinet med låge og højdejusterbar hylde.

Skuffekorpus er altid lysegråt RAL 7035, **pulverbelagt**. Skuffernes fronter kan have forskellige farver. Ingen omløbende forstyrrende kanter for optimal rengøring og fladeudnyttelse med inddelingsmateriale (bokse, hårdskumindlæg, gitterskillevægge). Skuffeholderne kan indstilles i intervaller på 25 mm.

Låsesystem med stiftcylinderlås med 5 tilholdere, modulær låseindsats. Klar til låseanlæg.

**Bestykning:**

Lågehøjde (venstre) mm: 525

Antal hylder, højdeindstillelige (venstre): 1

Skuffefronthøjde (højre) mm: 75, 100, 150, 200

**Specialtilbehør:**

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine-enkeltkomponenter i gruppe 92.

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer og låge antracit RAL 7016, **pulverlakeret**. **Skuffekorpus kan ikke konfigureres. Det er altid lysegråt RAL 7035.**

**Teknisk beskrivelse**

Understelsbredde	1900 mm
Skuffer, nyttebredde i G	20
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Højde	850 mm
Serie	Ready-to-go
Skuffekabinet, nyttehøjde	525 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	800 kg
Understelsdybde	700 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Vægt	155,3 kg
Antal skuffer	4
Arbejdsplade, længde	2000 mm
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Døråbningsvinkel	180 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænk

---

**Tilbehør**

Låseindsats m. 2 nøgler Låsenummer Ho (3-cifret) 003	950050 003
Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927800 150
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927800 100
Skuffe Skuffefronthøjde 200 mm	927800 200