

**KOMET® holder, HSK-A 100, ABS® Ø d: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	239022 32
GTIN	4047109039919
Artikelklasse	29W

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Holder afbalanceret til Q 6,3 bei 10.000 o/min.
- Med indvendig kølemiddeltilførsel.

**Norm:****DIN 69893****Bemærk:**

Yderligere holdere med ABS®-integration på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Fremspringslængde L <sub>1</sub>	31 mm
ABS® skaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Udhængslængde A	60 mm
Adapter	HSK-A 100
Skaft	ABS
Holder-standard	DIN 69893
Indvendig køling	ja
Udv. Ø d <sub>1</sub>	100 mm
Produkttype	ABS-holder

