



## Håndlampelup Tech-Line INDUKTION, Forstørrelse (x gange): 8



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	490822 8
GTIN	4015478114988
Artikelklasse	49A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Håndlampelup med **innovativ induktionsteknik til opladning** til kontinuerlig og vedvarende opladning ved permanent drift. Opladningstid ca. 3 timer, standtid ca. 7 timer. Ridsefast silikatglaslinse med yderst høj dybdeskarphed og visning uden forvrængninger. Kontrastrigt og homogent lys takket være tilpasning til lysintensiteten i to trin. Behagelig at røre ved takket være det ergonomiske design med håndterlig Soft Touch-greb. SMD-LED'er med lysfarve 4500 K (neutral hvid). Aplanatisk silikatglaslinse

#### Leveringsomfang:

Inklusive induktionsopladningsplade, strømforsyning, mikrofiber-pose til opbevaring og rengøring.

### Teknisk beskrivelse

Serie	Tech-Line INDUKTION
Linse-Ø	30 mm
Forstørrelse (x gange)	8
Farvetemperatur	4500 K
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Håndlyslup

