

Garant**DNMG 1506 12, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250864 HB7020
GTIN	4045197716491
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 1506 12 HB7020 Type: HB7020
Spånryder: SG
Skæredybde a_p : 1,5 - 6 mm
Tilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 300 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Spånryder	SG
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 300 m/min
Hjørneradius	1,2 mm

Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 1506 12
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning