



Påsætningsbakkesæt, 3 dele, Til patronstype: 315



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313455 315
GTIN	2050001929617
Artikelklasse	33T

Beskrivelse

Udførelse:

Fint fræsede noter og **præcisions**slebne fortanding, **bruneret**.

Skrånet til små spænde-Ø.

Materiale:

Kvalitetsprodukt fra 16MnCr5.

Passer til:

Spændepatroner fra firmaerne Schunk, Röhm og andre spændepatronfabrikater.

Specialtilbehør:

Notsten nr. 313505 – 313605.

Bemærk:

- **Vær opmærksom på fortandingen, notbredde (D) og hulafstande (a, b) ved tilpasning til centerpatronen.**
- **Bakker i aluminium, på forespørgsel.**

Teknisk beskrivelse

Boringsafstand a	30 mm
Til gevind DIN 912	M16
Højde H	50 mm
Notbredde D	21 mm
Til patronstype	315 mm
Længde L	140 mm

Boringsafstand b	28 mm
Bredde B	50 mm
Produkttype	Bakker til kilestangs-centrerpatron