

Garant**ER-spændemøtrik indvendig, Til ER: 25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309621 25
GTIN	4062406093457
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Gevind og konus i en opspænding, slebne til højeste rundløbsnøjagtighed.
Indvendig spændemøtrik med udvendigt gevind. **Med noter.**

Passer til:

ER-spændetangspatron med indvendigt gevind.

Specialtilbehør:

Gaffelnøgle (til str. 16), nr. 613300 str. 25.

Tætningsskiver nr. 309625; 309630; 309635; 309645.

Bemærk:

Patron og spændemøtrik er afbalanceret separat!

Teknisk beskrivelse

Maks. tilspændingsmoment	55 Nm
Udvendig Ø D	32 mm
Gevind	M32×1,5
Nøglevidde str.	24 mm

Samlet længde L	14,5 mm
Til ER	25 mm
Norm	DIN 6499 D
Produkttype	Spændemøtrik