



Trykspændetænger runde, DIN 6343, 185 E, Spænde-Ø: 48mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	329555 48
GTIN	4045197725042
Artikelklasse	34D

Beskrivelse

Udførelse:

Spændetænger, **profil rund 1 mm stigende. Ved bestilling angives den ønskede spænde-Ø.**

Norm:

DIN 6343

Nøjagtighed:

Rundløbstolerancer: D = 1 til 10 mm = 0,02 mm D = 10 til 30 mm = 0,03 mm D = 30 til 60 mm = 0,04 mm

Bemærk:

Andre diametre og former (f.eks. 4-kant eller 6-kant) **på forespørgsel!**

Profil Ø 4,0 – 8,0 mm glat. Fra Ø 9,0 mm med tværriller.

Teknisk beskrivelse

Vinkel α	15 grader
A	73 mm
F	66 mm
K	84 mm
Spænde-Ø	48 mm
Samlet længde L	110 mm
Type	185 E

Produkttype

Spændehoved