



## Centrerpatroner ROTA-S-plus 2.0 med udelte trinbakker, DIN 702-4, Type: 200



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313115 200
GTIN	2050001928719
Artikelklasse	33U

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- **Maksimal rundløbs- og bakkeskiftenøjagtighed.**
- **Lang levetid ved optimal præcision.**
- **Modulært beskyttelsesmuffesystem.**
- **Korteste klargøringstider.**
- **Patronenhed indsatshærdet op til Ø 315 mm.**
- **Stor gennemgangsboring (mål E!).**
- **Sikkerhedsstift af hensyn til maks. betjeningsikkerhed.**
- **Grundbakker compatible med patroner i system „F“ og system „Duro“.**
- **Fleksibel fastspænding af små og store emner.**
- **Ultrapræcis fastspænding af mindste indvendige Ø.**

#### Infotekst:

Hærdet, ekstremt stift og poleret patronlegeme.

Grundbakker med skrå fortanding.

Speciel formgivning med sprøjtékant.

Trykknop til bakkeskift.

Bakkesikring (3-dobbelt – undtagen str. 400).

Låsestift til forpositionering af grundbakke.

Betjening med sekskant.

**Anvendelse:**

Til maskiner med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange.  
Fastgørelse med skruer forfra. Rørflanger skal altid først tilpasses på maskinen og derefter på centrerpatronen.

**Norm:****DIN 702-4.****Materiale:**

Helt i stål, derfor egnet til høje omdrejningstal (se tabel).

**Leveringsomfang:**

1 sikkerhedsspændenøgle og 1 sæt monteringskruer.  
Inklusive 1 sæt udelte trinbakker.

**Specialtilbehør:**

**Reserve- og ekstrabakker**, se nr. 313200 – 313350.

---

**Teknisk beskrivelse**

Spændeområde med hårde påsætningsbakker udv.	8 - 208 mm
Type	200
Udv. Ø A	206 mm
Centrer-Ø B	185 mm
Gennemgang E	52 mm
Nøgle, indvendig sekskant K	12 mm
Vægt	16,2 kg
Patron- højde D	86,3 mm
Spændeområde med hårde påsætningsbakker indv.	72 - 224 mm
Spændevandring pr. bakke S	7 mm
maks. omdrejningstal	4800 min <sup>-1</sup>
Serie	ROTA-S plus
Norm	DIN 702-4
Farvekode for tilbehør	Schunk centrerpatron med justerbare bakker
Produkttype	Centrerpatroner med justerbare bakker

**Tilbehør**

Basisbakkesæt, 3 dele,lige fortanding Til patrontype 200	313207 200
Hårdt bakkesæt 3 dele Til patrontype 200	313250 200
Basisbakkesæt, 3 dele,skrå fortanding Til patrontype 200	313200 200
Hårdt bakkesæt 3 dele Til patrontype 200	313210 200
Basisbakkesæt, 3 dele,skrå fortanding Til patrontype 200	313205 200