

**Garant****Skærholder Medium til planindstik, højre, Ø-område Indstik D1 / D2:  
19/30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	274010 19/30
GTIN	4062406093549
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til skæreplatter nr. 275000 – 275015.

**Anvendelse:**

Sammen med holder til vendeskærsplatter nr. 274002 eller alternativt med adapter nr. 274001 og passende grundholder til klinger.

**Advarsel:**

Uden montageskruer (leveres med klemholderne). Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

**Bemærk:**

$D_1$  = min. Ø til det første indstik /  $D_2$  = maks. Ø til det første indstik.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. 1. indstiks-Ø $D_2$	30 mm
Maks. skæredybde $t_{maks}$	16 mm
Min. 1. indstiks-Ø $D_1$	19 mm
Indsatstype	højre
Systemnøgle	ja
Stikbredde W	3 mm

Produkttype

Skærholder