

**Garant****Skærholder Medium-Plus til planindstik, højre, Ø-område Indstik D1 / D2:  
344/999mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	274030 344/999
GTIN	4062406093846
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til skæreplatter nr. 275021 – 275048.  $D_2 = 999$  i størrelsesbetegnelsen svarer teoretisk til uendeligt.

**Anvendelse:**

Sammen med holder til vendeskærsplatter nr. 274002 eller alternativt med adapter nr. 274001 og passende grundholder til klinger.

**Advarsel:**

Uden montageskruer (leveres med klemholderne). Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

**Bemærk:**

$D_1 = \text{min. } \emptyset \text{ til det første indstik} / D_2 = \text{maks. } \emptyset \text{ til det første indstik.}$

**Teknisk beskrivelse**

Min. 1. indstiks- $\emptyset D_1$	344 mm
Maks. 1. indstiks- $\emptyset D_2$	999 mm
Maks. skæredybde $t_{\text{maks}}$	30 mm
Indsatstype	højre
Systemnøgle	ja
Stikbredde W	3 mm

Produkttype

Skærholder