

Garant**Skærholder Medium-Plus til planindstik, højre, Ø-område Indstik D1 / D2:
69/100mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 274030 69/100 |
| GTIN | 4062406093600 |
| Artikelklasse | 21U |

Beskrivelse**Udførelse:**

Til skæreplatter nr. 275021 – 275048. $D_2 = 999$ i størrelsesbetegnelsen svarer teoretisk til uendeligt.

Anvendelse:

Sammen med holder til vendeskærsplatter nr. 274002 eller alternativt med adapter nr. 274001 og passende grundholder til klinger.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne). Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

$D_1 = \text{min. } \emptyset \text{ til det første indstik} / D_2 = \text{maks. } \emptyset \text{ til det første indstik.}$

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Maks. 1. indstiks- \emptyset D_2 | 100 mm |
| Min. 1. indstiks- \emptyset D_1 | 69 mm |
| Maks. skæredybde t_{maks} | 28 mm |
| Indsatstype | højre |
| Systemnøgle | ja |
| Stikbredde W | 3 mm |

Produkttype

Skærholder