



Segmentbakkesæt, 3 dele, Aluminium, Til patrontype: 315



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313737 315
GTIN	2050001929761
Artikelklasse	33T

Beskrivelse

Udførelse:

Finfræset not og **præcisionslebet** fortanding.

Anvendelse:

Omfattende spænding med lav vridning.

Passer til:

Spændepatroner fra firmaerne Schunk, Röhme og andre spændepatronfabrikater.

Specialtilbehør:

Notsten nr. 313505 – 313605.

Bemærk:

- **Vær opmærksom på fortandingen, notbredde (D) og hulafstande (a, b) ved tilpasning til centerpatronen.**
- **Bakker i aluminium, på forespørgsel.**

Teknisk beskrivelse

Til patrontype	315 mm
Boringsafstand a	45 mm
Notbredde D	21 mm
Længde L	117 mm
Højde H	78 mm
Bredde B	240 mm
Boringsafstand b	30 mm

passer til farvekode

Schunk spændepatron og bakker

Produkttype

Bakker til kilestangs-centrerpatron